

Garant**Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 33mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217180 33
GTIN	4045197196958
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:**S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Programovací rozmer e	6,65 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	102 mm
minimálny Ø D _{min}	21 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø zväzku D ₁	25 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
L ₂	82 mm
Prevedenie stopky	Whistle Notch
Ø zahĺbenia D	33 mm
L ₃	75 mm
Počet rezných hrán Z	1
vhodná otočná rezná platnička	260150

Vnútorné chladenie	áno
Celková dĺžka L	152 mm
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219844
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0