

**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HOLEX Pro Form HSS-E-PM, TiN, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139370 10X1
GTIN	4069515003674
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

HOLEX Pro Form: Výkonný tvárniaci závitník pre použitie v širokom spektre materiálov.

- Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.
- Optimalizovaný povlak HiPIMS TiN najnovšej generácie.

V súlade s DIN 374.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	6
Séria	Pro Form
Ø závit	10 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Počet napínacích drážok	6
Celková dĺžka L	90 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	9,55 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Veľkosť závit	M10×1
Ø stopky D _s	7 mm
Hĺbka závit	30 mm

Technický list

Povrchová úprava	TiN
Druh závitu	MF
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	20	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		