


**CNMG 120404, Typ: SP4019**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Trieda položky	28A

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4 mm
Lamač triesok	3J
Ďalšie použitie	S
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,15 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	40 - 110 m/min
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie