


**Ramenná fréza 90° MECX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 10/1mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227100 10/1
GTIN	4960664462735
Trieda položky	250

**Popis**
**Popis:**

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Dĺžka výčnelku $L_1$	17 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	80 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229706 (T6; 0,45 Nm)
Ø stopky $D_s$ h6	10 mm
Ø rezných hrán $D_c$	10 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	6 mm
Počet rezných hrán Z	1
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	18 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	17 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	1,91 Stupeň
Ø $D_3$	7 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229706
------------------	--------