

Garant**45° čelná fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214400 50/8
GTIN	4045197131751
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie.

Výhoda:

Najvyššia produktivita vďaka:

- Najvyššia rezná rýchlosť.
- Najvyššie posuvy.
- Krátke časy obrábania.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	SD.. 0903
Ø rezných hrán D _c	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Ø D ₃	58 mm
maximálny vonkajší Ø D _{max}	58,2 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Počet rezných hrán Z	8
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	114 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	47,5 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	108 mm
Vítacie cirkulárové frézy a _p	1,5 mm
Uhol rampy α _{max}	0,6 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219809
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,5	211750 1,5