

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 23mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236603 23
GTIN	4047109181656
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:****Tolerancia otvorov:** D – 0,1 / + 0,3**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

Upozornenie:

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vrtanie do $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 07T208 20-...
Úžitková dĺžka L_1	92 mm
Počet rezných hrán Z	1
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	23
pre Ø palca	29/32 palec

Dĺžka previsu L _A	124 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0