

Garant**Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320649 2
GTIN	4069515008310
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Ľahké vyhotovenie s úzkym puzdrom.**
- **Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**
- **Stopka MK kalená a brúsená.**

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Extrémne štíhla a cylindrická geometria hrotov pre maximálnu prístupnosť na rovinnej ploche.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

Obzvlášť vhodné na zhotovenie aj menších vonkajších závitov priamo na čelnej strane (priestor pre rezačky závitov). Umožňuje zovretie na vnútornom (zapustenom) centrovaní.

Technický opis

pre hmotnosť obrobku	130 kg
Dĺžka hrotu C	29 mm
Úžitková dĺžka B	73 mm

Technický list

Najmenší hrotØ 60° A1	6 mm
Dĺžka hrotu C1	12 mm
Druh produktu	Strediaci hrot