

**Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom) Inox, Závit: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080752 M6
GTIN	4069515008686
Trieda položky	BAW

Popis**Prevedenie:**

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.

Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch.

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pre:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.

Upínací kľúč ER č. 309680.

Tvárnici závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Technický opis

odporučený výkon pohonu	1,3 kW
Ø stopky	8 mm
Hrúbka materiálu	0,7 - 1 mm

Technický list

odporúčané otáčky	2500 min ⁻¹
Ø otvoru pod závit	5,4 mm
Druh produktu	Vrtáky na termálne vŕtanie