

**Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom) Inox, Závit: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080752 M8
GTIN	4069515008693
Trieda položky	BAW

Popis**Prevedenie:**

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.

Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch.

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pre:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.

Upínací kľúč ER č. 309680.

Tvárnici závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Technický opis

odporučený výkon pohonu	1,5 kW
Hrúbka materiálu	0,7 - 1 mm
odporúčané otáčky	2300 min ⁻¹

Technický list

Ø otvoru pod závit	7,4 mm
Ø stopky	8 mm
Druh produktu	Vrtáky na termálne vŕtanie