



Ramenná fréza 90° MECX, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227105 25/5
GTIN	4960664472697
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	25 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	6 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Celková dĺžka L_{celk}	88 mm
Počet rezných hrán Z	5
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	21 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	47 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,55 Stupeň
Ø D_3	22 mm

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707
------------------	--------