



Ploché dlhé vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera) Inox, Závit: M6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080758 M6
GTIN	4069515008983
Trieda položky	BAW

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.

Ploché vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch. Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pre:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.

Upínací kľúč ER č. 309680.

Tvárnici závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Technický opis

Hrúbka materiálu	0,7 - 3 mm
Ø stopky	8 mm
Ø otvoru pod závit	5,4 mm

Technický list

odporučený výkon pohonu	1,3 kW
pre závit M	M6
odporúčané otáčky	2500 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtáky na termálne vŕtanie