



Ramenná fréza 90° MECX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 18/3Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227100 18/3L
GTIN	4960664462797
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	20 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Ø rezných hrán D_c	18 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Počet rezných hrán Z	3
Dĺžka rampy L pre α_{max}	14 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	34 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	33 mm
Uhol rampy α_{max}	0,82 Stupeň
Ø D_3	15 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707
------------------	--------