

**Ramenná fréza 90° MECX, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Trieda položky	250

**Popis****Popis:**

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

**Technický opis**

Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Dĺžka výčnelku $L_1$	25 mm
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	88 mm
Počet rezných hrán Z	7
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	21 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	47 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,55 Stupeň

Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707
------------------	--------