



Ploché dlhé vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera) Inox, Závit: M10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080758 M10
GTIN	4069515014342
Trieda položky	BAW

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.

Ploché vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch. Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pre:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.

Upínací kľúč ER č. 309680.

Tvárnici závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	9,3 mm
Ø stopky	10 mm
odporúčané otáčky	2100 min ⁻¹

Technický list

Hrúbka materiálu	0,7 - 3 mm
odporučený výkon pohonu	1,7 kW
pre závit M	M10
Druh produktu	Vrtáky na termálne vŕtanie