

**CNMG 160612, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250377 CA510
GTIN	4960664697182
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Lamač triesok	PH
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie