

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, Ø DC: 29mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236604 29
GTIN	4047109193871
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:****Tolerancia otvorov:** D – 0,1 / + 0,35**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

Odporúčanie:**Pri vŕtaní** znížte rýchlosť posuvu na 70 %.**Upozornenie:**

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vŕtanie do $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 09T308 28-...
Úžitková dĺžka L ₁	145 mm
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	29

Dĺžka previsu L _A	180 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	5×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP6	239652 8IP6