

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 5/03mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	6 mm
Držiak ISO-kód	E05H SCLCR/L03
Odsadenie stredu L_3	3 mm
Dĺžka hlavy L_1	10 mm
Veľkosť doštičiek	3 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 19
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L_2	4,8 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 19

269028 19

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500

659957 500