

Garant**Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	28 mm
Odsadenie stredu L_3	15,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 9
Veľkosť doštičiek	12 mm
Dĺžka výčnelku L_1	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Držiak ISO-kód	AH25R SCLCR/L12
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	23 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 9	269028 9
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500