

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Držiak ISO-kód	AH16Q SCLCR/L09
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	18 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Dĺžka výčnelku L ₁	80 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500

659957 500