

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 6/03mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	7 mm
Veľkosť doštičiek	3 mm
Odsadenie stredu L_3	3,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 19
Dĺžka hlavy L_1	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Držiak ISO-kód	E06J SCLCR/L03
Celková dĺžka L	110 mm
Výška upínania L_2	5,8 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 19

269028 19

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500