

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1012/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Držiak ISO-kód	AH1012K SCLCR/L06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Šírka hrdla L ₄	10 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Dĺžka hlavy L ₁	38 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500