

Garant**Sústružnícky držiak eco QT, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250603 25/15
GTIN	4045197657046
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Výhoda:

Spojte výhody systému Garant eco s výmenou otočných rezných platničiek bez použitia nástrojov.

Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č.317900 – 319886.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	15 mm
Skrutka pre podložku	259025 1
Čeľusť	259038 7
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2525X15
Dĺžka hlavy L ₁	46 mm

Funkčná šírka L ₄	32 mm
Podložka	259031 30
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	117,5 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 7	259038 7
Skrutka pre podložku Typ 1	259025 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 30	259031 30
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659906 500