

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 4/03mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
Odsadenie stredu L ₃	2,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 13
Držiak ISO-kód	E04G SCLCR/L03
Veľkosť doštičiek	3 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Výška upínania L ₂	3,8 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	4 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6	269028 6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 13	269028 13
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500