

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1216/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	AH1216M SCLCR/L06
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Veľkosť doštičiek	6 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	12 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	18 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500