

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	23 mm
Odsadenie stredu $L_3$	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Dĺžka výčnelku $L_1$	100 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	AH20R SCLCR/L09
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania $L_2$	18 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500