

Garant**Korunková fréza (bez doštičky), tvrdokov, Typ: 25XL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217405 25XL |
| GTIN | 4045197216953 |
| Trieda položky | 21Q |

Popis**Prevedenie:**

Č. 217400 veľ. 8 a veľ. 11 a č. 217405 veľ. 11L bez vnútorného chladenia.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Súprava upínacích skrutiek | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) |
| Prevedenie stopky | valcové |
| maximálna hĺbka rezu S_{max} | 3 mm |
| Ø stopky D_s h6 | 16 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 148,58 mm |
| Vnútorný Ø D_1 | 16 mm |
| minimálny Ø otvoru D | 23 mm |
| pre typ platničiek | 01 |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Hĺbka závitu | 76,25 mm |
| Materiál Fréza | tvrdokov |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Korunková fréza |

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219822