

Garant

Sústružnícky držiak eco QT, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250602 20/15
GTIN	4045197657015
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Popis:

Optimálne obmývanie reznej hrany chladiacou kvapalinou.

Polohovanie v rámci stupnice zaručuje presný prenos chladiacej kvapaliny.

Výhoda:

Spojte výhody systému Garant eco s výmenou rezných doštičiek bez použitia nástrojov.

Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č.317900 – 319886.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Dĺžka hlavy L ₁	46 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2025X15

Podložka	259031 30
Čelusť	259038 7
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Skrutka pre podložku	259025 1
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	105 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 30	259031 30
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Skrutka pre podložku Typ 1	259025 1
Upínacia príložka Typ 7	259038 7