

Garant**Sústružnícky držiak QuickTurn, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250607 25/11
GTIN	4045197650412
Trieda položky	21U

Popis**Výhoda:**

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Dĺžka hlavy L ₁	48,5 mm
Podložka	259031 8
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Čeľusť	259038 6
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2525M11
Skrutka pre podložku	259025 5
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Druh použitia	ľavé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 8	259031 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Skrutka pre podložku Typ 5	259025 5
Upínacia príložka Typ 6	259038 6