

Garant
Sústružnícky držiak QuickTurn, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250607 20/15
GTIN	4045197650429
Trieda položky	21U

Popis
Výhoda:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Technický opis

Veľkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2025K15
Veľkosť doštičiek	15 mm
Dĺžka hlavy L ₁	46 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Skrutka pre podložku	259025 4
Čeľusť	259038 7
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Podložka	259031 29
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Druh použitia	ľavé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 4	259025 4
Upínacia príložka Typ 6	259038 6
Podložka Typ 29	259031 29
Upínacia príložka Typ 7	259038 7