


Garant**DNMG 110408, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Lamač triesok	SS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie