

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Skrutka klinku	259018 6
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Klinok	259015 7
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Súprava pružín	259044 4
Odsadenie stredu L_3	18,5 mm
Držiak ISO-kód	A25R PDUNR/L11
Podložka	259031 7
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	24 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Klinok Typ 7	259015 7
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 7	259031 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500