

**Fréza ramenná 90° MEC11T, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Trieda položky	250

Popis**Popis:**

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Ø rezných hrán D_c	63 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	6
Uhol rampy α_{max}	0,2 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	56 mm

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229708