



Otočná rezná platnička na sústruženie TNMG 160408, na dokončovacie obrábanie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251474 PR115S
GTIN	4960664035786
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1 mm
Lamač triesok	MQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Posuv f	0,04 - 0,2 mm/ot,
Typ	PR115S
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm

Technický list

Hlavné použitie	S
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie