



Otočná rezná platnička na sústruženie TNMG 160404, na stredné obrábanie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251582 PR115S
GTIN	4960664035779
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,09 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	S
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	MU
Typ	PR115S
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie