

Garant**45° čelná fréza, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 125/14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 214400 125/14 |
| GTIN | 4045197281012 |
| Trieda položky | 210 |

Popis

Prevedenie:

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie.

Výhoda:

Najvyššia produktivita vďaka:

- Najvyššia rezná rýchlosť.
- Najvyššie posuvy.
- Krátke časy obrábania.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Ø polohovacieho otvoru | 40 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | SD.. 0903 |
| maximálny vonkajší Ø D _{max} | 133,2 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219809 (8IP; 1,5 Nm) |

| | |
|--|------------------|
| Ø D ₃ | 133 mm |
| Celková dĺžka L _{celk} | 63 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 125 mm |
| Počet rezných hrán Z | 14 |
| Vítacie cirkulárové frézy a _p | 1,5 mm |
| Dĺžka rampy L pre α _{max} | 122,5 mm |
| Uhol rampy α _{max} | 0,23 mm |
| Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max} | 264 mm |
| Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min} | 258 mm |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Uhol nastavenia k | 45 Stupeň |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza |
| Použitie frézy | Ramping |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Čelná fréza |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne | 219809 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,5 | 211750 1,5 |