

**Otočná rezná platnička na sústruženie WNMG 080404, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 PR115S
GTIN	4960664035953
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	S
Lamač triesok	MQ
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,04 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Technický list

Typ	PR115S
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie