


Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie SNMG 150616, na hrubovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251332 HB7130-2
GTIN	4069515023061
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VG
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 7 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,2 - 0,55 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150616
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie