

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie VC.T 160402, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261370 HB7010-2
GTIN	4069515022392
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	SS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160402
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Typ	HB7010-2
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie