

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 110404, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250652 HB7010-2
GTIN	4069515016605
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 500 m/min
Rezný materiál	HM

Technický list

Lamač triesok	SS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG110404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie