



Fréza ramenná 90° MEC11T, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 50/5Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
Ø rezných hrán D_c	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Počet rezných hrán Z	5
Dĺžka rampy L pre α_{max}	43 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	98 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	94 mm
Uhol rampy α_{max}	0,27 Stupeň
Ø D_3	44 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229708
------------------	--------