

**Fréza ramenná 90° MECH11, Valcová stopka, Ø D / Zeff: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227450 25/2
GTIN	4960664503742
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu a_e pri rovnakej hĺbke rezu a_p . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 11T308
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	2
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
Dĺžka výčnelku L_1	46 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	37 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T308
Počet otočných rezných platničiek	8
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229708