

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie WNMG 060408, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251954 HB7035-2
GTIN	4069515018463
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS

Technický list

Typ	HB7035-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie