

**Fréza ramenná 90° MECH11, s otvorom, Ø D / Zeff: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu a_e pri rovnakej hĺbke rezu a_p . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T308
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 11T308
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	37 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	4
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Počet otočných rezných platničiek	16
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229708
------------------	--------