

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 150608, na hrubovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250862 HB7020-2
GTIN	4069515017244
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 360 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	HB7020-2
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Lamač triesok	SG
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie