

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie VC.T 110304, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261454 HB7010-2
GTIN	4069515022576
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Typ	HB7010-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Tolerancia	M
Lamač triesok	SM
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie