

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 160612, na hrubovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250336 HB7020-2
GTIN	4069515016421
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 360 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Typ	HB7020-2
Počet výmien/rezných hrán	4

Technický list

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie