

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie TNMG 160404, na dokončovacie obrábanie, Wiper****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251433 HB7020-2
GTIN	4069515017862
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Lamač triesok	WSS
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7020-2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 480 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie