

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CC.T 060204, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260052 HB7035-2
GTIN	4069515019248
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	HB7035-2
Lamač triesok	SS
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a _p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie