


Garant**Frézovacia doštička 60°, HB7720, Stúpanie: 3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217510 3,5
GTIN	4045197217608
Trieda položky	21C

Popis**Upozornenie:**

55° doštičky na vyžiadanie.

Technický opis

pre závit \geq	M33×3,5
Hĺbka t	2,023 mm
Hrúbka platne E	4 mm
Geometria platne	Plný profil
Vonkajší \varnothing D	23 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	3,5 mm
Použitie	vnútorný
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM

Druh závitů	M
Druh závitů	M-LH
Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Typ	01
Počet rezných hrán Z	3
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	100	S
GG(G)	podmienene vhodný	120	K

Uni	vhodný
mokrú maximum	vhodný
suché	podmienene vhodný