


Fréza ramenná 90° MECH11, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 32/2mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 227453 32/2 |
| GTIN | 4960664526321 |
| Trieda položky | 250 |

Popis
Prevedenie:

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu a_e pri rovnakej hĺbke rezu a_p . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Technický opis

| | |
|--|---------------------|
| Ø stopky D_s h6 | 32 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 11T308 |
| efektívny počet rezných hrán Z_{eff} | 2 |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 46 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 55 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 32 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 117 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | BDMT 11T308 |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Počet otočných rezných platničiek | 10 |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229708